JB 丸型スカイライ	ンテール原	射						
		 -	- K	7100243				
		材	質					
		寸	法	φ172				
		表面	処理					
	LES A SIX : YOUR			丸型スカイラインテールラ				
		仕	様	ンプ用補修パーツ				
JB 丸型スカイライ	ンテールン	ケッ	トコ	ード付				
		□-	ード	9240227				
		材	質					
		寸	法					
		表面	処理					
	LIN T. PED			丸型スカイラインテールラ				
9		仕	様	ンプ用補修パーツ				
JB 丸型スカイライ	ンテール			ブビス 3.5×16				
		□-	- K	9241176				
	6089360	材	質	鉄製				
Constitution .		寸	法	M3.5×16mm				
		表面	処理	三価メッキ				
		仕	様	丸型スカイラインテールランプ用補修				
		11	採	パーツ、リムとレンズ・反射を固定するビス				
JB 角丸共通リレー	(24V)							
			- K	9240612				
		材	質					
		寸	法	重量:0.10kg				
		表面	処理					
		仕	様	DC24V				
JB用大型· N型对心								
JD マルテコノヒネ	ーションフ		用レ - ド	ンズ 橙				
(8) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4				9251613				
				ポリカーボラード				
		材	質	ポリカーボネード				
				ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm				
		材	質 法					
		材寸	質 法	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランプの				
JB マルチコンビネ	■(348)となる (1546) (1546) (1546)	材 寸 表面	質 法 処理 様	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランブの 交換用レンズ				
JB マルチコンビネ	■公公田 → (大学) ■ (大学) ■ (大学)	材する	質 法 処理 様	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランブの 交換用レンズ				
JB マルチコンビネ	■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%) ■ (%	材する	質法処理 様	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランプの 交換用レンズ ンズ 赤				
JB マルチコンビネ	■ 3 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 ×	材する面仕プロー材	質法処理様用と質	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランブの 交換用レンズ ンズ 赤 9251600 ポリカーボネード				
JB マルチコンビネ		材寸表面仕プロオオ	質法理様用ド質法	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランプの 交換用レンズ ンズ 赤 9251600				
JB マルチコンビネ ・ で・ で	■	材寸ま仕プロオ寸表	質法理様用ド質法理	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランプの 交換用レンズ ンズ 赤 9251600 ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm				
JB マルチコンビネ	・ションラ・ションラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	材寸表面仕プロオオ	質法理様用ド質法	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランブの 交換用レンズ ンズ 赤 9251600 ポリカーボネード				
JB マルチコンビネ	■	材寸あ仕プロ材寸あ仕	質法理様形ド質法理様	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランブの 交換用レンズ ンズ 赤 9251600 ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm				
● TOP	■	材寸表仕ンコオ寸表仕ンプ	質法理様形ド質法理様	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランプの 交換用レンズ ンズ 赤 9251600 ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm 赤、ストップランプの交換用 レンズ				
(TOP	■	材寸表仕ンコオ寸表仕ンプ	質法理様レド質法理様レド	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランブの 交換用レンズ ンズ 赤 9251600 ボリカーボネード 高さ:86×幅:66mm 赤、ストップランブの交換用 レンズ ンズ 白				
● TOP		材 寸 表面 仕 プローオ オ コーナー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー	質法理様レド質法理様レド	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランブの 交換用レンズ ンズ 赤 9251600 ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm 赤、ストップランブの交換用 レンズ ンズ 白 9251626				
● TOP	回答。 回答。 回答。 回答。 回答。 回答。 回答。 回答。 回答。 回答。	材 寸 表 位 ンプコ 材 寸 表 位	質法理様レド質法理様レド質法	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランブの 交換用レンズ ンズ 赤 9251600 ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm 赤、ストップランプの交換用 レンズ ンズ 白 9251626 ポリカーボネード				
● TOP		材 寸 板 せ フコ 材 寸 表 位 フコ 材 寸 表 位 フコ 材 寸 表 の し の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 に 。 。 に 。 に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	質法理様レド質法理様レド質法理	高さ:86×幅:66mm				
JB マルチコンビネ		材 寸 表 仕 フ コ 材 寸 表 仕 フ コ 材 寸 表 仕	質法理様して質法理様して質法理様	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランブの 交換用レンズ ンズ 赤 9251600 ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm 赤、ストップランブの交換用 レンズ 9251626 ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm 白、バックランブの交換用 レンズ				
JB マルチコンビネ	・ションラ 回 第 回 第 回 第 回 第 回 第 回 第 回 第 回 第 回 第 回	材 寸 表 仕 ンコイ 寸 表 仕 ンコイ 寸 表 仕 ンコイ 寸 表 仕 ンコイ マ 大 面 し し に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 に 。 。 に 。 に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	質法理様レド質法理様レド質法理様	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランブの 交換用レンズ ンズ 赤 9251600 ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm 赤、ストップランブの交換用 レンズ ウミ51626 ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm 白、バックランブの交換用 レンズ				
JB マルチコンビネ		材 寸 板 せ プコイ 寸 あ 仕 プロイ 対 寸 あ 仕 プロイ 対 す あ の は の の の の の の の の の の の の の	質法理様レド質法理様レド質法理様プド	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランブの 交換用レンズ ンズ 赤 9251600 ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm 赤、ストップランブの交換用 レンズ 9251626 ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm 白、バックランブの交換用 レンズ				
JB マルチコンビネ		材 寸 表 仕 ンコイ 寸 表 仕 ンコイ 寸 表 仕 ンコイ 寸 表 仕 ンコイ マ 大 面 し し に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 に 。 。 に 。 に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	質法理様レド質法理様レド質法理様	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランブの 交換用レンズ ンズ 赤 9251600 ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm 赤、ストップランブの交換用 レンズ ウミ51626 ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm 白、バックランブの交換用 レンズ				
JB マルチコンビネ		材 寸 板 せ プコイ 寸 あ 仕 プロイ 対 寸 あ 仕 プロイ 対 す あ の は の の の の の の の の の の の の の	質法理様レド質法理様レド質法理様プド	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランブの 交換用レンズ ンズ 赤 9251600 ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm 赤、ストップランブの交換用 レンズ 白 9251626 ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm 白、バックランブの交換用 レンズ				
JB マルチコンビネ		材 寸 表 仕 フ コ 材 寸 表 仕 フ コ 材 寸 表 仕 フ コ 材 寸 表 し し こ し れ 可 し れ し に の し れ し に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 。 に 。 。 。 。 。 に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	質法理様レド質法理様レド質法理様プド質	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランブの 交換用レンズ ンズ 赤 9251600 ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm 赤、ストップランブの交換用 レンズ クス 白 9251626 ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm 白、バックランプの交換用 レンズ				
JB マルチコンビネ		材 寸 表 仕 フ コ 材 寸 表 仕 フ コ 材 寸 表 仕 フ コ 材 寸 表 し し こ し れ 可 し れ し に の し れ し に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 。 に 。 。 。 。 。 に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	質法理様レド質法理様レド質法理様プド質法	高さ:86×幅:66mm 橙、フラッシャーランプの 交換用レンズ ンズ 赤 9251600 ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm ホ、ストップランプの交換用 レンズ クズ 白 9251626 ポリカーボネード 高さ:86×幅:66mm 白、バックランプの交換用 レンズ ウジング(テールリム)				

JBキャブ内スイッチ	
UD·いすゞ(4t·大型)用	

	ロナ・ボナフノ・イエ	ID Lister/A		ulv m	ON OFF ID FOOT
4	JB キャブ内スイッチ し	リロ・いる >(4			
4	ON-OFF			- K	6147999
-		(1888)	材	質	
	ON		寸	法	横:23×縦:39mm
1			表面	処理	
1	OFF	шит.ли			定格:DC24V-10A、UD・いすゞ(4t・大型)用 ※UD大型 (2017年5月~)、即付け不可、ブッシュスイッチ熱・いすゞハ
			仕	様	(2017年5月~)、取付け不可、ブッシュスイッチ部・いすゞ小型(2007~2022年)はハイトブラケットJB-500併用、いすゞ小型・中型(2023年~)はハイトブラケットJB-504併用
	JB キャブ内スイッチ	UD・いすゞ(4t・オ	「型」	用 車幅灯 JB-5202
	車幅灯		□-	- K	6147522
1	車幅灯	-con-	材	質	
1	ON		4	法	横:23×縦:39mm
4	車幅			,-,	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
4			表面	処理	定格:DC24V-10A、UD・いす×(4t・大型)用 ※UD大型
	OFF		仕	様	(2017年5月〜)・取付け不可、ブッシュスイッチ部・いすゞ小型(2007~2022年)はハイトブラケットJB-500併用、いすゞ小型・中型(2023年〜)はハイトブラケットJB-504併用
	JB キャブ内スイッチ	ロロ・いすゞ	4+	一刑川	
1	路肩灯			- K	6147523
┨	路肩灯		 材	_ <u>'</u>	0111020
1	ON				
	路肩		寸	法	横:23×縦:39mm
			表面	処理	
	OFF		仕	様	定格:DC24V-10A、UD・いす>(4t・大型)用 ※UD大型 (2017年5月〜):取付け不可、ブッシュスイッチ部・いすゞ小型(2007〜2022年)はハイトブラケットJB-500併用、い
-	ロナ・デナフノッイ	LID Lateral			すゞ小型・中型(2023年~)はハイトブラケットJB-504併用
4	JB キャブ内スイッチ	OD.M. >	4 でフ		用 室内灯 JB-5204
4	ルームランブ 室内灯		<u> </u>	- ド	6147524
4			材	質	
	ON EXAMPLE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P		寸	法	横:23×縦:39mm
1	41		表面	処理	
1	OFF				定格:DC24V-10A、UD・いす×(4t・大型)用 ※UD大型 (2017年5月~)取付け不可、ブッシュスイッチ部・いす×小型(2007~2022年)はハイトブラケットJB-500併用、い
_			仕	様	型(2007~2022年)はハイトブラケットJB-500併用、い すゞ小型・中型(2023年~)はハイトブラケットJB-504併用
	JB キャブ内スイッチ	UD・いすゞ(4t・オ	「壓」	用 看板灯 JB-5206
	看板灯		□ -	- K	6147526
	看板灯	imispoimi	材	質	
	ON		寸	法	横:23×縦:39mm
-	看板				DC-20 1100
-		IN MANAGEMENT	表面	処埋	定格:DC24V-10A, UD-L\すs(4t-大型)用 ※UD-大型
	OFF		仕	様	定格:DC24V-10A、UD・いす>(4t・大型)用 ※UD大型 (2017年5月〜)取付け不可、ブッシュスイッチ部・いす>〜)型(2007~2022年)はハイトプラケットJB-500併用、いす>小型・中型(2023年〜)はハイトプラケットJB-504併用
	JB キャブ内スイッチ	UD・いすゞ(4t・ブ	(型)	用 車高灯 JB-5207
1	車高灯		 -	- K	6147527
1	車高灯		材	質	
1	ON			>+	t#:00\#\00
	車高		寸	法 ——	横:23×縦:39mm
4			表面	処理	
	OFF		仕	様	定格:DC24V-10A、UD・いす>(4t・大型)用 ※UD大型 (2017年5月~):取付け不可、ブッシュスイッチ部・いす>小型(2007~2022年)はハイトブラケットJB-500併用、い
-	JB キャブ内スイッチ	ロロシンオジ	1±-	- 开山 \	野 作業灯 JB-5213
-	0D 417MX177)< و به ص ا			
+	作業灯		□ - **	- ド - 版	6147529
+	ON	回線発回	材	質	
	作業		寸	法	横:23×縦:39mm
1			表面	処理	
7	OFF		仕	様	定格・DC24V・10A、UD・いす×(4t・大型)用 ※UD大型 (2017年5月~)・取付け不可、ブッシュスイッチ部・いす×小型(2007~2022年1はハイトプラケット、JB・500併用、い
_					すゞ小型・中型(2023年~)はハイトブラケットJB-504併用
	JB キャブ内スイッチ UD	いすゞ(4t·ナ	、型)用	ON	-ON 階段式 JB-5218
1	ON—ON		⊐-	- K	6147700
4		6888	材	質	
	NO	3188 8	寸	法	横:23×縦:39mm
+			表面	机理	
\forall	ON	TELESTAND.			定格:DC24V-10A、UD・いすゞ(4t・大型)用 ※UD大型
	0,4		仕	様	(2017年5月~):取付け不可、ブッシュスイッチ部・いすゞ小型 (2007~2022年)はハイトブラケットJB-500併用、いすゞ小型・中型(2023年~)はハイトブラケットJB-504併用、陽段式
Ī	JB キャブ内スイッチ し	JD・いすゞ(4	lt·大	型)用	ON-ON JB-5208
			 -	- K	6147997
	ON-ON		材	質	
	NO		寸	法	横:23×縦:39mm
					porto appropriati
		回的熱學	表面	処理	変数・DC2AV.10A HB.ロセック・エミニー
	ON		仕	様	定格・DC24V-10A、UD・いすゞ(4t・大型)用 ※UD大型 (2017年5月~)取付け不可、プッシュスイッチ部・いすゞ小型 (2007~2022年)はハイトプラケットJB-500併用、いすゞ小型・中型(2023年~)はハイトブラケットJB-504併用、切替用